

BACS A BEC
25-304-20xx



Spécifications Produits

Matière :	Polypropylène copolymère conducteur
Couleur :	Noir
Densité (à 23°C) :	1.04 g/cm ³
Température de fonctionnement	
Continue :	approx 80-100°C
Court terme :	approx 100-120°C
Résistance de surface :	< 10 ⁴ Ω

Références et Dimensions

Référence	Dimensions Externes (mm)	Dimensions Internes (mm)	Capacité (L)	Poids (gr)
25-304-2001	85 x 95 x 45	63 x 91 x 44	0.25	48
25-304-2002	160 x 95 x 75	133 x 87 x 66	1	114
25-304-2003	230 x 140 x 130	193 x 126 x 110	3.8	248
25-304-2006	350 x 200 x 145	273 x 183 x 130	9.4	678
25-304-2005	350 x 200 x 200	270 x 179 x 185	12.5	848
25-304-2007	500 x 300 x 145	428 x 281 x 129	20	1374
25-304-2004	500 x 300 x 200	426 x 282 x 185	28	1534
25-304-2008	500 x 300 x 300	423 x 280 x 285	42	2374