

## 特点

- 黑色氯丁橡胶
- 柔性
- 耐用
- 可自定义
- 耐臭氧、日光和大气老化

## RS PRO 黑色橡胶板， 1m x 600mm x 1.5mm

RS 库存号： 506-3163



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

介绍 RS PRO 的一系列氯丁橡胶板。这些黑色氯丁橡胶板适用于室内和室外使用、具有中等耐大气老化性、耐日光、耐油和耐油脂。

### RS PRO 板选件

- 1 m x 600 mm x 1.5mm - RS 库存号: 506-3163.
- 1 m x 600 mm x 3mm - RS 库存号: 506-3157.
- 1 m x 600 mm x 6mm - RS 库存号: 506-3141
- 1M x 600mm x 12mm - RS 库存号: 506-3113
- 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 库存号: 506-3135
- 1 m x 1.2 m x 1.5mm - RS 库存号: 506-3107.
- 1 m x 1.2 m x 3mm - RS 库存号: 506-3208.
- 1M x 1.2m x 6mm - RS 库存号: 506-3191.
- 1M x 1.2m x 10mm - RS 库存号: 506-3185
- 1M x 1.2m x 12mm - RS 库存号: 506-3179.

## 一般规格

颜色	黑色
适用性	动物油; 冷水; 稀释酸; 稀释碱;
伸长率	300%
硬度	60+/-7
表面	平滑
硬度计	肖氏 a
密度 ( gram/cm <sup>3</sup> .)	1.35
应用	隔音、隔音和隔热

## 机械规格

长度	1m
厚度	1.5mm
宽度	600mm
拉伸强度	5N/mm <sup>2</sup>

操作环境规格

最高工作温度	70°C
最低工作温度	-10°C

