



INPUT INTERFACE TERMINAL-TYPE OPTOCOUPLER
RELAY 1NO (TRANSISTOR) AC/DC INPUT 24V DC
OUTPUT MAX. 30V

综合技术细节：

电压类型		AC/DC
供电电压频率 / 用于辅助和控制电路 / 测定值		
• 最低的	Hz	50
• 最大的	Hz	60
控制馈电电压		
• 在50 Hz时 / 在AC时 / 测定值		
• 最低的	V	24
• 最大的	V	24
• 在60 Hz时 / 在AC时 / 测定值		
• 最低的	V	24
• 最大的	V	24
• 在DC时 / 测定值		
• 最低的	V	24
• 最大的	V	24
常闭触点数目 / 用于辅助触点		0
常开触点数目 / 用于辅助触点		1
转换器数目 / 对于辅助触点		0
开关特性		单稳的
参考标示 / 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) / 符合 IEC 750		K

参考标示 / 符合 DIN EN 61346-2

K

机械构造：

电气连接的结构形式		螺栓连接
电气连接结构形式 / 插座		否
继电器驱动的结构形式		(已)极化的
开关转换功能的结构形式		常开触点
• 强制执行的		否
产品组件 / 插座		否
宽度	mm	12.5
高度	mm	60
深度	mm	62

环境条件：

防护等级 IP		IP20
环境温度		
• 运行期间	°C	-25 ... +60

正树/批准：

General Product Approval

other



CCC



UL

[Declaration of Conformity](#)

[other](#)

更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3TX7002-4AB00/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3TX7002-4AB00

最后一次变更：

2014-6-16