

DETALLES DEL PRODUCTO

ARTÍCULO: [18763](#)



RUEDA P 100X40/40 AGUJERO LISO SOPORTE GIRATORIO M22L/50

Serie de ruedas P

Ruedas monolíticas in poliamida 6, disponibles con cojinetes a bolas, a rodillos standard o inox y agujero liso.

Rueda con agujero liso.




Serie soporte M22

Soportes medios M22, las horquillas giratorias llevan doble giro de bolas; cincados blancos.

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	D	100 mm
Ancho de bandaje	E	40,0 mm
Diámetro del agujero	d	15 mm
Peso del artículo		0,850 kg
Largo del cubo	L	40 mm
Altura total	H	129 mm
Dimensiones exteriores de la platina	AxB	102x83 mm
Distancia entres centros	axb	80x60 mm
Diametro perno de fijación	g	M8
Desplazamiento	F	46 mm
Ancho de la horquilla	U	50 mm
Carga		200 kg



Artículos relacionados

Reemplazo de rueda: [4092](#)

Versión con para-hilos: [18763PF](#)

Versión freno anterior: [18763FR](#)

CONSIDERACIONES GENERALES / RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Los textos citados y el catálogo completo son disponibles en la versión mas actualizada en nuestro sitio www.lagspa.it. Las dimensiones, las descripciones, las características y las ilustraciones tienen un valor genérico y están sujetas a variación sin obligación de aviso previo. Los productos ilustrados no implican necesariamente su disponibilidad en almacén ni nuestra obligación de suministro. Las pruebas efectuadas en la fábrica se refieren a productos originales con accesorios originales: la sustitución de uno de los componentes con otros de diferente origen podría no garantizar los mismos resultados y provoca la caducidad inmediata y automática de toda garantía. **Para usos especiales se aconseja solicitar informaciones a nuestro Servicio Técnico (sales@lagspa.it).**