

按键开关，16 mm，圆形，塑料，黑色，按钮，高



相似插图

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	按钮
产品的规格	圆形单一设备
产品类型名称	3SB2
箱体	
指令位置数目	1
操作装置	
操作元件的结构形式	按钮
工作原理 操纵元件的	弹簧复位型
产品扩展 可选 发光元件	不
颜色	
• 操纵元件的	黑色的
材料 操纵元件的	塑料
形状 操纵元件的	高头型按钮
外径 操纵元件的	19 mm
解锁方式	无
换档位置的数目	2

前环	
产品组件 正面固定环	是的
前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	塑料
颜色 正面固定环的	黑色

支架	
材料 支架	塑料





综合技术数据	
产品功能	
• 急停功能	不
• 急停功能	不
防护等级 IP	IP65
开关频率 最大值	1 000 1/h
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 典型	10 000 000
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	S
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	S

接口/接线端子	
拧紧扭矩 支架中的螺栓	0.4 N·m

环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3K6

装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	正面固定
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	16 mm
安装高度	12 mm
安装宽度	19 mm
安装深度	50 mm

正树/批准：

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	other		
Miscellaneous	Environmental Confirmations	Confirmation	

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SB2000-0LB01>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-0LB01>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SB2000-0LB01>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-0LB01&lang=en

上一次修改 :

2019/7/25