

## 特点

- 该传感器对油和化学制品具有良好的耐受性
- 响应时间为 7 分钟
- 最高工作温度为 150°C
- 该传感器配有一个微型连接器

## RS Pro PT100 传感器

RS 库存号: 788-7132



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 推出超值 PT100 传感器。此传感器的结构包含 1m 镀锡铜硅电缆和 PT100 感应尖端，模制在硅贴片内。

此传感器上的硅片还配有粘性箔衬背，可固定到表面

## 一般规格

传感器类型	PRTRP01 橡胶贴片传感器
精确度	( $\pm 0.15^{\circ}\text{C} \pm 0.2\%$ ) (BS1904 A 类)
响应时间	7 分钟
建筑施工	1 米 7/0.2mm 镀锡铜硅电缆 PT100，感应尖端模制在硅贴片粘结箔衬底内，硅贴片配有微型连接器
应用	此传感器具有各种应用，如：加工行业，实验室，工业。

## 机械规格

电缆长度	1 米 7/0.2 毫米
进程连接	接插传感器

## 操作环境规格

检测到最低温度	+50 °C
检测到最高温度	+150 °C

认证

合规性 / 认证

BS1904 A 类

