



Données techniques

51101

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	12 mm
D - Diamètre Extérieur	26 mm
T - Hauteur de butée	9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Masse	0,023 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	10300000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	15400000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	695000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	55200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	38400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	18 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	20 mm

