

RBO 8-VS 3 - 短接条

3213182

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213182>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



短接条，位数: 3，颜色: 银色

优势

- 安装在标准DIN导轨上或直接安装在控制盒内

商业数据

订货号	3213182
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE4Z3X
产品关键代码	BE4Z3X
目录页面	页码390 (C-1-2019)
GTIN	4046356550130
单件重量（含包装）	29.22 g
单件重量（不含包装）	29 g
原产地	CN

RBO 8-VS 3 - 短接条



3213182

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213182>

技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
位数	3

材料规格

颜色	银色
----	----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C ()
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

RBO 8-VS 3 - 短接条



3213182

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213182>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RBO 8-VS 3 - 短接条



3213182
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3213182>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn