

S489 - Cotte bicolore matelassée

Collection: 300D Industrie Haute-Visibilité

Gamme: Haute-Visibilité

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g

Emballage extérieur: 18

information produit

Un vêtement conçu pour être complètement pratique et sûr, la Cotte Bicolore protège le bas du corps et la poitrine contre les conditions humides tout en assurant la sécurité.

300D Industrie Haute-Visibilité

Une gamme complète de vêtements dans un tissu certifié EN343, comprenant de nouveaux modèles intelligemment conçus et innovants.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

Normes

EN ISO 20471 Classe 2

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:1 X (WP 15,000mm)

EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)

ANSI/ISEA 107 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E



Caractéristiques

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition du tissu éco-responsable et extrêmement résistante à l'eau : l'eau perle à la surface du tissu
- Certification EN342 « Protection contre le froid » jusqu'à -36 °C
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Sangles réglables pour un maintien sûr
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Nombreuses poches très utiles
- Poches arrière
- Double poche mètre
- Dos élastiqué

S489 - Cotte bicolore matelassée

Code Douanier: 6210400000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°. NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/13983-03/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
S489ORRS	Orange	65.0	40.0	58.0	1.1100	0.1508	5036108180219	15036108676627
S489ORRM	Orange	65.0	40.0	58.0	1.1400	0.1508	5036108180202	15036108676610
S489ORRL	Orange	65.0	40.0	58.0	1.1700	0.1508	5036108180196	15036108676603
S489ORRXL	Orange	65.0	40.0	58.0	1.2100	0.1508	5036108180226	15036108676634
S489ORRXXL	Orange	65.0	40.0	58.0	1.2800	0.1508	5036108180233	15036108676641
S489ORRXXXL	Orange	65.0	40.0	58.0	1.2700	0.1508	5036108180240	15036108753403