

操作器

46-
2C36.1920.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2C36.1...>

您的产品:



46-2C36.1920.000

操作器

下载中 ...

正面

正面尺寸: Ø 40 mm

正面形式: 圆形

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 蘑菇头

灯罩透明度: 不透明

电气特性

防护等级: II

机械特性

释放方式: 旋转解锁

机械寿命: 50 000 次

拧紧力矩: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)

重量: 0.036 kg

环境条件

正面IP等级: IP65

IK前端保护: IK03

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证: CSA, EAC, UL

符合标准: CE

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, IEC EN 60947-5-5, UL508, UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13850

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, IP65, IK03, 旋转解锁


尺寸: Ø 40 mm

外壳颜色: 黄色

外壳材质: 塑料

最大开关单元的数量: 4

安装开孔:



外形尺寸:

