


Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Application

Version	pour capteurs de niveau LR	
Montage	selon DIN 24557	
Pression de la cuve	-1...16 bar	-0,1...1,6 MPa

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...80
----------------------	------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	266,8
Type de montage	selon DIN 24557	
Matières	bride: inox (1.4305/303); Joint d'étanchéité: NBR	
Couple de serrage	[Nm]	< 40
Raccordement capteurs	taroudage 3/4" NPT taroudage	
Raccord process	bride Ø 90 mm	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------