

Fiche produit

Caractéristiques

A9XPH408

Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents -
4P - 100A - 8 modules de 18mm



Principales

| | |
|--|-------------------------|
| Gamme | Acti9 |
| Type de produit ou équipement | Peigne de raccordement |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes | 3P + N |
| Longueur modules de 18 mm | 8 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de voies | 2 voies N + 3 P |
| Type de distribution | N L1 L2 L3 |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 x 3P + N 1 x 4P |
| "Pas" de raccordement | 18 mm |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 72 mm |
| Marquage | N L1 L2 L3 |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 100 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 415 V CA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA se conformer à CEI 61439-2 |
| Emplacement de montage | Bas ou haut sur borne du type à cage Bas ou haut sur borne double |
| Pas de 9 mm | 16 |
| Largeur | 144 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iID Acti9 Acti 9 iID K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60 |

Environnement

| | |
|------------------------|--|
| Normes | EN/CEI 61439-1 |
| Tenue au feu | 960 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-7-1 |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateurs spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 14,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 75,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 24,8 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 455,0 g |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 7,717 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Oui |
| Mercury free | Oui |
| Régulation RoHS Chine | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine |
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Oui |
| Profil environnemental | <input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|