

1046792
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046792>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



商业数据

订货号	1046792
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7DZX
产品关键代码	AF7DZX
目录页面	页码703 (C-2-2019)
GTIN	4055626644523
单件重量（含包装）	2.52 g
单件重量（不含包装）	2.17 g
原产地	DE

A-INSP-PG13-65N-P-LG - 旋入式封盖



1046792


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046792>

技术数据

产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
------	-------------

尺寸

尺寸图		
长度	9.5 mm	
连接螺纹长度	6 mm	
直径	25 mm	
	25 mm	
连接侧螺纹类型	Pg13,5	

材料规格

密封材料 O形圈	NBR
螺钉连接材料	PA

环境和真实条件

环境条件		
保护等级	IP65	
环境温度（运行）	-20 °C ... 100 °C	

A-INSP-PG13-65N-P-LG - 旋入式封盖




1046792

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046792>

图纸

尺寸图



尺寸图

A-INSP-PG13-65N-P-LG - 旋入式封盖



1046792

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046792>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-INSP-PG13-65N-P-LG - 旋入式封盖



1046792

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1046792>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn