

UM122-PROFIL 100CM - 外形

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2914576>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

挤压型材外壳，基础型材，型材宽度（内部）：122 mm，型材宽度（外部）：127.5 mm，长度：1000 mm，注意：所需型材长度 = PCB长度 - 9.5 mm



商业数据

订货号	2914576
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACHDBA
产品关键代码	ACHDBA
目录页面	页码758 (C-1-2013)
GTIN	4017918959166
单件重量（含包装）	300 g
单件重量（不含包装）	509 g
原产地	DE

UM122-PROFIL 100CM - 外形

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2914576>



技术数据

产品属性

产品类型	元件壳体下部
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM
产品系列	UM-Profil
型号	基础型材
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
长度	1 m
外部尺寸	
型材宽度 (外部)	127.5 mm
内部尺寸	
型材宽度 (内部)	122 mm

材料规格

颜色 (外壳)	绿色 (RAL 6021)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PVC

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-15 °C ... 50 °C

UM122-PROFIL 100CM - 外形


2914576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2914576>




图纸

尺寸图



尺寸图



UM122-PROFIL 100CM - 外形

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2914576>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM122-PROFIL 100CM - 外形

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2914576>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn