

特点

- 经过 30、000 次移动测试。
- 符合 BS4533 1 类灯具
- 聚碳酸脂镜片
- 最大灯尺寸 es 60W
- 可旋转防眩目镜

rs pro led 改型灯机器灯、 230 v 、 60 w 、 铰接 RS 830mm Pro ARM 、 750mm 臂长

RS 号： 600-723



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供的这款工作台工作灯是从事高集中度、高细致度工作时的理想照明系统。配备有可调可调基座和一个四点铰接的臂，可确保操作员在所需之处具有明亮、清晰的光源。具有可确保无阴影工作和减少眼部疲劳的优势。臂的连接无摩擦，可轻松调整并保持在对应位置。它还具有抗振动性能，适合在大机械周围工作。

一般规格

灯类型	白炽灯-自镇流式荧光灯-led 改型灯
轻质款式	铰接臂。 ARM
随附灯	否
一体式变压器	否
灯座	E27 edison 螺钉
基本类型	通用基座-可水平或垂直安装
防护罩已安装	否
开关已安装	是的
遮阳板	标配柔性面罩（带护罩固定槽）
拖曳电缆	未安装（作为附件 c/w 20mm 电缆固定头提供）
表面和颜色	粉末涂层鹅背灰
阴影	127mm 喷镀铝
ARM	铰接式

电气规格

电源插头类型	欧式插头，英式 3Pin 插头
额定电压	240V
功率	60W
灯泡数量	1

机械规格

臂长。 AR	750mm
最大伸出距离	830mm

保护类别

ip 等级

ip 20.



