

1:7 Standalone USB duplicator en wisser - voor USB Flash Drives - Flash Drive kopieerder

Product ID: USBDUPE17



Met deze USB-duplicator en -wisser kunt u tot zeven USB flashdrives klonen of wissen, zonder verbinding met een hostcomputer. Dit betekent dat u efficiënter kunt werken en grotere batches USB-schijven kunt verwerken, waardoor u tijd en inspanning bespaart.

De standalone USB-duplicator en -wisser is perfect voor IT-professionals en systeembeheerders in bedrijven, opleidingsinstellingen en marketing- of verkoopomgevingen.

Efficiënte 1:7 schijfduplicatie

Met de duplicator kunt u tegelijkertijd tot zeven schijven kopiëren, zowel met synchrone als asynchrone duplicatie, met snelheden tot 1,5 GB per minuut. Asynchrone duplicatie betekent dat u USB-opslagapparaten kunt verwijderen en terugplaatsen tijdens het kopiëren van andere schijven. De duplicator biedt twee duplicatiemodi: systeem en bestand en geheel bestand.

Wis tegelijkertijd meerdere USB-schijven

Met de schijfduplicator/-wisser kunt u tot zeven flashdrives tegelijkertijd wissen. Zo kunt u gemakkelijk grote batches USB-schijven wissen voor hergebruik. De flashdrive-duplicator heeft drie wismodi: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie).

Ontworpen voor gebruiksgemak

De flashdrive-duplicator en -wisser ondersteunt USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, en biedt zo een eenvoudige en voordelige manier om uw USB-schijven opnieuw en voor andere doeleinden te gebruiken. Dit apparaat heeft een robuuste metalen behuizing en een compact, standalone design en is dus de perfecte desktopaccessoire. De flashdrive-wisser en -kopieerder heeft ook een LCD-scherm, waardoor u het wissen en dupliceren gemakkelijk in de gaten kunt houden en kunt zien wanneer de opdracht is voltooid.

De USBDUPE17 is TAA-conform en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uitrollen van updates van software en besturingssystemen
- Kopieer en verspreid marketingmateriaal
- Back-up USB-flashdrives zonder een hostcomputer
- Reinig en prepareer USB-schijven op hergebruik
- Test en evalueer USB-schijven
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- IT-beheerders die snel tegelijkertijd meerdere schijven willen wissen ter voorbereiding op het gebruik in andere toepassingen

Features

- Dupliceer of wis tot 7 USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, zonder aansluiting op een hostcomputer
- 1:7 standalone duplicatie met twee duplicatiemodi: systeem en bestand, en geheel bestand
- Wis tegelijkertijd tot 7 schijven met drie modi: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie)
- TAA-compatibel
- Compact metalen design
- Geïntegreerd LCD-scherm
- Duplicatiesnelheden tot 1,5 GB per minuut
- Inclusief een 108 W universele voedingsadapter
- Ondersteunt zowel asynchroon als synchroon kopiëren, met 64 MB intern geheugen voor snel batchswapping

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	7
	Buffergrootte	128 MB
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	USB-flashdrive
Prestaties	Aantal plaatsingen	1500 keer
	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Max. schijfcapaciteit	Maximum schijfgrootte 2 TB
	MTBF	8760 uur
	Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
Connector(en)	Schijfaansluitingen	8 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben dan de bronschijf. Ondersteunt het kopiëren/klonen naar SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-kaarten via een USB-multimediakaartlezer (apart verkrijgbaar), en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar).
Indicatoren	LED-indicatoren	8 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
		8 - Rood (fout)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.6A Max
	Stekkertype	4-pin DIN
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	9A

	Vermogensopname	108W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
	Vochtigheid	20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	6.3 in [160 mm]
	Gewicht product	2.3 lb [1.1 kg]
	Hoogte product	1.4 in [34.6 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.5 in [190 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	6.5 lb [3 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - duplicator en wisser
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.