



Lagringsstasjon for HIS-bokser

- HIS servicestasjon**

HIS krympeslange isolerer og gir en sikker beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje. Dette robuste påfyllingsstativet er perfekt for små og mellomstore jobber, og inneholder alle størrelser og farger. Servicestasjonen plasseres på disk, monteres på veggen i verkstedet eller servicebilen.

Egenskaper og fordeler

- Inneholder opp til 5 dispenserbokser
- Kan monteres på vegg
- Kuttetang er inkludert



HIS servicestasjon inneholder 5 dispenserbokser og en spesiell kuttetang.

TYPE	Beskrivelse	El.nr.	Art.nr.
HIS Service Station	HIS servicestasjon inkl. kutteverktøy, innhold: 5 dispenserbokser (krympeforhold 3:1), sort, str: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2stk), HIS-24/8	18 085 19	365-30100
	HIS servicestasjon inkl. kutteverktøy, innhold: 5 dispenserbokser HIS-Pack (krympeforhold 2:1), sort, str: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS-1/2 og en RiteOn Startpakke.	-	365-20000
	HIS servicestasjon inkl. kutteverktøy, tom.	18 085 18	300-30000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Krympeslange 2:1 i dispenserbokser

- HIS-PACK**

Brukes generelt som elektrisk isolasjon for beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje.

Egenskaper og fordeler

- Krympeslange uten lim
- Tverrbundet Polyolefin, tynnvegget og fleksibel
- Hendige dispenserbokser med tabell som viser alle størrelser
- Tilgjengelig i sort, rød, blå, transparent og gul/grønn
- 10 størrelser fra 1.2mm til 25.4mm



HIS-Pack.




Krympeslange 2:1

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	2:1
Driftstemperatur	-55°C til +125°C
Min. krympetemperatur	+100°C
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. IEC 243
Brennbarhetsklasse	UL224 VW-1 (unntatt klar)
Sertifiseringer	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 2 (klar), UL224 125 °C 600V VW-1



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.





Krympeslange 2:1 i dispenserbokser

- HIS-PACK

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	Art.nr.
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	0,6	0,40	10 m	Blå (BU)	300-30126
	1,2	0,6	0,40	10 m	Rød (RD)	300-30122
	1,2	0,6	0,40	10 m	Sort (BK)	300-30120
	1,2	0,6	0,40	10 m	Transp. (CL)	300-30123
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	0,8	0,40	10 m	Blå (BU)	300-30166
	1,6	0,8	0,40	10 m	Rød (RD)	300-30162
	1,6	0,8	0,40	10 m	Sort (BK)	300-30160
	1,6	0,8	0,40	10 m	Transp. (CL)	300-30163
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	1,2	0,50	10 m	Blå (BU)	300-30246
	2,4	1,2	0,50	10 m	Rød (RD)	300-30242
	2,4	1,2	0,50	10 m	Sort (BK)	300-30240
	2,4	1,2	0,50	10 m	Transp. (CL)	300-30243
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1,6	0,50	10 m	Blå (BU)	300-30326
	3,2	1,6	0,50	10 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-30327
	3,2	1,6	0,50	10 m	Rød (RD)	300-30322
	3,2	1,6	0,50	10 m	Sort (BK)	300-30320
	3,2	1,6	0,50	10 m	Transp. (CL)	300-30323
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	10 m	Blå (BU)	300-30486
	4,8	2,4	0,50	10 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-30487
	4,8	2,4	0,50	10 m	Rød (RD)	300-30482
	4,8	2,4	0,50	10 m	Sort (BK)	300-30480
	4,8	2,4	0,50	10 m	Transp. (CL)	300-30483
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	5 m	Blå (BU)	300-30646
	6,4	3,2	0,60	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-30647
	6,4	3,2	0,60	5 m	Rød (RD)	300-30642
	6,4	3,2	0,60	5 m	Sort (BK)	300-30640
	6,4	3,2	0,60	5 m	Transp. (CL)	300-30643
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	4,7	0,60	5 m	Blå (BU)	300-30956
	9,5	4,7	0,60	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-30957
	9,5	4,7	0,60	5 m	Rød (RD)	300-30952
	9,5	4,7	0,60	5 m	Sort (BK)	300-30950
	9,5	4,7	0,60	5 m	Transp. (CL)	300-30953
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	6,4	0,60	5 m	Blå (BU)	300-31276
	12,7	6,4	0,60	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-31277
	12,7	6,4	0,60	5 m	Rød (RD)	300-31272
	12,7	6,4	0,60	5 m	Sort (BK)	300-31270
	12,7	6,4	0,60	5 m	Transp. (CL)	300-31273
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	9,5	0,80	5 m	Blå (BU)	300-31906
	19,1	9,5	0,80	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-31907
	19,1	9,5	0,80	5 m	Rød (RD)	300-31902
	19,1	9,5	0,80	5 m	Sort (BK)	300-31900
	19,1	9,5	0,80	5 m	Transp. (CL)	300-31903
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	12,7	0,90	5 m	Blå (BU)	300-32546
	25,4	12,7	0,90	5 m	Grønn/Gul (GNYE)	300-32547
	25,4	12,7	0,90	5 m	Rød (RD)	300-32542
	25,4	12,7	0,90	5 m	Sort (BK)	300-32540
	25,4	12,7	0,90	5 m	Transp. (CL)	300-32543

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.