

Fiche produit

Caractéristiques

S520292

Odace - LED bleu - 0,15mA 250V - connexion
clipsage - localisation



Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de rechange
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Bleu
Destination du produit	Support de fixation
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7030)
Echauffement	25 °C
Consommation électrique	0,15 mA
Nombre de câbles	2
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Profondeur d'encastrement	12,5 mm
Poids du produit	0,0027 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	LCIE: NF 619318A N NF
Caractéristique d'environnement	Huile Alcool Pétrole Décolorant Résistant aux UV Savon liquide Acétone Liquide de nettoyage pour vitres

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental

 Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises
