

操作器

61-
0050.02

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-0050.0...>

您的产品:



61-0050.02 操作器

正面

正面尺寸:	24 mm x 24 mm
正面形式:	方形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

安装类型:	面板安装
-------	------

机械特性

端子:	插入式端子, 2.8 x 0.5 mm
拧紧力矩:	最大 0.5 Nm
重量:	0.008 kg

环境条件

IP保护:	IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述: 操作器, 24 mm x 24 mm, 方形, 黑色, 塑料, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm


尺寸: 24 mm x 24 mm

内部尺寸: 20 mm x 20 mm


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料,符合 UL 94 V0, 阻燃

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

