


## D-SUB 25F-IDC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 66 318 7500
规格	D-SUB 25F-IDC
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09663187500">https://harting.com/09663187500</a>

### 标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
插针端子介绍	冲压 直式

### 版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型	母头
尺寸	D-Sub 3
连接方式	PCB至电缆 飞线
针数	25
锁定类型	带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

### 技术参数

导体截面积	0.09 ... 0.13 mm <sup>2</sup>
导体截面积 [AWG]	AWG 28 ... AWG 26
额定电流	2 A
放电距离	≥0.7 mm
爬电距离	≥0.7 mm
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
接触电阻	≤10 mΩ

## 技术参数

极限温度	-55 ... +125 °C
插入力	≤83 N
拔出力	≥7.8 N ≤56 N
性能等级	3
插拔次数	≥50
测试电压U r.m.s.	1 kV
Hot plugging	无

## 材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 ( PBTP ) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	黑色
材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

## 规格和认证

规格	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	0.005 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140083509
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136

## 商业数据

UNSPSC 24.0

39121469