

特点

- 盖子配有特殊插片、便于单手 LID
- 电缆固定头设计提供外部夹紧
- IP44 等级
- 螺钉接线端子可接受 2.5mm² 和高达 16A² 的导线 6mm² 用于 32A 类型
- 无卤素

RS IP44 Pro 黄色电缆安装 2P 3p+e 工业电源插座、额定电流为 32.0a 、 110.0v

RS 号: 724-9114



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些 RS PRO 自由插座连接到电缆自由端，而不是硬装，可用于工业应用。这些直向插座的外壳由工程塑料制成、采用电缆固定头设计、可提供外部夹紧。这些工业插座符合英国和欧洲标准的最新要求。

一般规格

语法说明	连接器
极格式	2P + e
小时位置	4h
性别	母
身体方向	直向
材料	工程塑料
颜色	黄色、
应用	为建筑工地、木工机械、轻工业维护车间的机械提供动力

电气规格

电流类型	交流
额定电流	32A
额定电压	110V
工作频率	50Hz; 60Hz
插头 / 插座	插座
终止方法	螺钉
电缆 csa	6mm ²
无卤素	是的

机械规格

安装类型	电缆安装
电缆入口	电缆固定头

保护类别

ip 等级	IP44
-------	------

认证

合规性 / 认证	en 60309-1 、 en 60309-2
----------	-------------------------



