

CARATTERISTICHE

- Realizzato in PVC nero
- Resistente e Durable
- Forniscono protezione ai cavi che passano attraverso
- Sono progettati per fori larghi 10mm e pannelli spessi 1,7 mm

Passacavo per cavi rotondi in PVC nero 22mm RS Pro per il massimo Di 18mm diam. Cavo

Codice RS: 666-45



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Una selezione di 8 passacavi standard di diverse dimensioni (tipo 1) e 2 passacavi facili da montare di diverse dimensioni (tipo 2). Ricariche adatte per kit passacavi in PVC nero, codice 666-4584. Forniti in confezioni da 100 pz

[666-4593](#) - 8.5 mm
[666-4596](#) - 10.2 mm
[666-4590](#) - 13.3 mm
[666-4600](#) - 15.5mm
[666-4603](#) - 19.5 mm
[666-4607](#) - 23.7 mm
[666-4613](#) - 23.9 mm
[666-4616](#) - 29.9 mm
[666-4622](#) - 30 mm
[666-4619](#) - 38.1 mm

Specifiche generali

Tipo passacavo	Tipo rotondo
Materiale	PVC
Colore	Nero

Specifiche meccaniche

Spessore massimo del pannello	1.7mm
Diametro foro pannello	10mm
Diametro massimo del cavo	6.4mm
Spessore minimo del pannello	1.7mm
Gamma di diametro del cavo	0~6.4mm


Omologazioni

Standard soddisfatti	ANSI/ESD S20.20:2014 E BS EN 61340-5-1
-----------------------------	----------------------------------------





Dimensions						
Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Stock no.
1	8.5	6.0	3.0	4.7	1.7	666-4593
1	10.2	7.2	5.0	4.4	1.7	666-4596
1	13.3	10.0	6.4	6.3	1.7	666-4590
1	15.5	11.0	7.8	9.0	3.0	666-4600
1	19.5	13.9	10.5	6.4	3.4	666-4603
1	23.7	20.1	15.5	6.1	1.7	666-4607
1	29.9	25.1	18.9	7.2	1.5	666-4616
1	38.1	31.7	25.0	7.8	1.5	666-4619



Dimension – mm