

特点

- A2 304 型不锈钢具有良好的耐腐蚀性
- 可回收
- 非磁

普通不锈钢六角 M6 x 20mm 固定螺钉

RS 号: 520-138



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些不锈钢六角紧定螺钉由深受 RS Pro 品牌提供、是紧固应用的多用途解决方案。可使用扳手或带合适套筒刀头的托扳手进行调整、它们提供易于接触的紧固件头、可在多个角度操作。它们由 A2 不锈钢制成、这意味着它们具有极佳的耐磨和抗撕裂性、甚至可安全用于食品生产应用。

一般规格

螺纹尺寸	M6
材料	不锈钢
表面	普通
螺钉类型	固定螺丝
头部形状	六路
驱动器类型	六路
防腐蚀	是的
应用	建筑、机器维修、室外家具、diy 项目

机械规格

长度	20mm
不锈钢类型	A2 304

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Part No.	Thread Size	Length
190175	M6	20mm
190181	M6	25mm
190197	M6	30mm
190232	M6	50mm
190260	M8	20mm
190276	M8	25mm
190282	M8	30mm
190305	M8	40mm
190327	M8	50mm
190333	M8	60mm
190361	M10	30mm
190383	M10	40mm
190412	M10	60mm
520138	M6	20mm
520144	M6	25mm
520150	M6	30mm
520201	M8	20mm