

## PINCEAUX

41-099-0072 /-006x

### Spécifications produit



Manche : polypropylène  
 Brosses : nylon  
 Résistance de surface :  $1.10^4\Omega < x < 1.10^9\Omega$

Température: 5 à 105°C. Il est recommandé de ne pas exposer les brosses aux températures extrêmes pendant une longue période

Propriétés physiques	Test Methds	PP Material
Résistance de surface	Ohms	$1.10^4 < x < 1.10^9$
Températures	°C	5 to 105°C
Résistance à la traction	ASTM D638	3,000 psi
Allongement	ASTM D638	20 psi %
Static Decay Rate +5000v to 50v	FTM-1018, Method 4046 MIL-881705C	<2 seconds

En conformité avec : ANSI/ESD S20.20\*1999  
 EN 61340-5-1

### Dimensions et Référence

Référence	Taille (mm)	Longueur des poils (mm)
41-099-0072	Ø 07 x62	15
41-099-0068	148 x 70	20
41-099-0067	144 x 50	20
41-099-0066	140 x 30	20
41-099-0065	133 x 50	18
41-099-0064	123 x 37	18
41-099-0063	110 x 25	14
41-099-0062	105 x 18	15
41-099-0061	100 x 12	15