


<b>Universo</b>	Professionale
<b>Tipo</b>	Verticalità
<b>Famiglia</b>	Kit
<b>Sottofamiglia</b>	Linee di vita verticali temporanee e kit anticaduta



## ASAP<sup>®</sup> LOCK FALL ARREST KIT

ASAP LOCK FALL ARREST KIT è un kit pronto per l'uso, progettato per la protezione contro le cadute dall'alto. Contiene un anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK con funzione di bloccaggio, un assorbitore di energia ASAP'SORBER, due moschettoni OK TRIACT-LOCK, un anello di fettuccia ANNEAU, una corda AXIS 11 mm con terminazione cucita, una zavorra e un sacco BUCKET. Il kit è disponibile in due taglie e due lunghezze.

---

**Breve descrizione** Kit per la protezione contro le cadute con imbracatura NEWTON e anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK

---

**Argomentario**

- Semplice da utilizzare ed efficace:
  - imbracatura NEWTON dotata di una fibbia automatica FAST sternale che consente di aprire e chiudere l'imbracatura semplicemente e rapidamente,
  - anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK che scorre lungo la corda verso l'alto e verso il basso senza intervento manuale, Funzione bloccante che consente all'utilizzatore di arrestare il dispositivo per ridurre l'altezza della caduta,
  - kit preassemblato che consente di avere un sistema pronto per l'uso e ridurre i rischi di errore nel montaggio,
  - zavorra per facilitare lo scorrimento della corda nell'ASAP LOCK nei primi metri,
  - sacco BUCKET che consente di stoccare il kit e identificarne il contenuto.
- Contenuto del kit:
  - un'imbracatura anticaduta NEWTON versione europea,
  - un anticaduta di tipo guidato ASAP LOCK,
  - un assorbitore di energia ASAP'SORBBER versione europea da 40 cm,
  - due moschettoni OK TRIACT-LOCK,
  - un anello di fettuccia ANNEAU da 150 cm,
  - una corda AXIS 11 mm con terminazione cucita,
  - una zavorra,
  - un sacco BUCKET da 25 litri.
- Disponibile in due taglie d'imbracature (taglia 1 e 2) e due lunghezze di corda (10 e 20 metri).

---

**Specifiche**

---

**Specifiche per codice**

<b>Codice(i)</b>	<b>K094AA00</b>	<b>K094AA01</b>	<b>K094AA02</b>	<b>K094AA03</b>
Lunghezza della corda	10 m	10 m	20 m	20 m
Taglia d'imbracatura	1	2	1	2
Peso	3505 g	3535 g	4305 g	4335 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1	1
Quantità cartone	1	1	1	1
EAN	3342540822146	3342540822153	3342540822160	3342540822177

---

**Prodotto(i) associato(i)** VERTEX® BEST  
VERTEX® VENT