


E10868



Câble avec prise femelle

ADOGH030MSS0005E03



Application		
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	198,3
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10868



Câble avec prise femelle


ADOGH030MSS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	noir
GN/YE =	bleu
	vert / jaune