

# 操作器

03-  
810.001

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/03-810.00...>

您的产品:

---



## 03-810.001 操作器

### 产品系列

产品状态: Not Recommended for new design

### 正面

正面形式: 矩形

### 安装

设计: 平面的

安装开孔: 21.2 mm x 41.2 mm

安装类型: 面板安装

### 电气特性

开关电压和电流: 10 VAC ... 55 VAC, 25 mA  
10 VDC ... 75 VDC, 15 mA

工作电压: 10 - 55 V AC

### 机械特性

端子: 螺钉端子

拧紧力矩: 固定套筒最大 0.2 Nm, 螺钉端子0.8 Nm

重量: 0.078 kg

### 声学特性

音频: ca. 2.8 kHz  
声压: 85 dB (A) ±8 dB 0.1 m处

**环境条件**


**IP保护:** 正面为IP40, 符合DIN EN 60529  
**工作温度:** - 20 °C ... + 60 °C  
**储存温度:** - 30 °C ... + 70 °C

**证书**

**符合标准:** CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC)  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant


**其他**

**简述:** 操作器, 21.2 mm x 41.2 mm, 矩形, 螺钉端子  
**蜂鸣器系统:** 带IC振荡器的电子非接触蜂鸣器  
**接线图:**



A = 电源  
B = 持续声调 (打开时) / 音节 (关闭时)  
C = 音量控制

**安装开孔:**



**外形尺寸:**

