

Sleutelschakelaar RONIS, 22 mm, rond, Kunststof, Sluitnr. 455, met 2 sleutels, 2 schakelstanden O-I, vergrendelend, Schakelhoek 90°, 10:30h/13:30 h, Sleutelverwijdering O



productmerksnaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Sleutelschakelaar
uitvoering van het product	Bedienings-/meldelement
producttypebenaming	3SU1
Activeringselement	
werkwijze van het bedieningselement	Vergrendelend, 90° (10:30h/13:30h)
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Geen
kleur	
• van het bedieningselement	zilver
materiaal van het bedieningselement	metaal
vorm van het bedieningselement	Sleutel
buitendiameter van het bedieningselement	29,5 mm
aantal schakelstanden	2
schakelaarstand voor het uitnemen van de sleutel	O
schakelhoek	
• naar rechts	90°
merk van het veiligheidsslot	RONIS
sleutelnummer	455
Frontring	

productbestanddeel frontring	Ja
uitvoering van de frontring	Standaard
materiaal van de frontring	kunststof
kleur van de frontring	zwart

Algemene technische gegevens

beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> • van de aansluitklem 	IP20
beschermingsklasse NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60068-2-27 • voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 	halve sinusgolf 50g / 11 ms categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60068-2-6 • voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 	10 ... 500 Hz: 5g categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal	1 800 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli)	
<ul style="list-style-type: none"> • typisch 	1 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	S
referentiemarkering volgens EN 61346-2	S





Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur	
<ul style="list-style-type: none"> • tijdens bedrijf • tijdens opslag 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

hoogte	29,5 mm
breedte	29,5 mm
vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter	0,4 mm
inbouwhoogte	49,4 mm
inbouwbreedte	29,5 mm
inbouwdiepte	25,4 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

Marine / Shipping	other
	Confirmation

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4CF01-0AA0>

CAX-online-generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4CF01-0AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1000-4CF01-0AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4CF01-0AA0&lang=en



Laatste wijziging:

02-10-2019