

CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压线钳，触点类型：已绝缘和未绝缘的套管，标准/规格：DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F，形状A、E、F，最小横截面：0.14 mm²，最大横截面：10 mm²，用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，旋转钳口，侧面和正面插入，压缩：梯形压接，重量 305 g，黑色/绿色

优势

- 大横截面范围0.14 mm² ... 10 mm²
- 可旋转钳口，轻松压接难触及的位置
- 握距小，所需握力小，使用舒适
- 配有压力锁和自调节钳口，过程可靠性高
- 可持续自动调节，适用于TWIN套管

商业数据

订货号	1031721
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH3131
产品关键代码	BH3131
目录页面	页码418 (C-3-2019)
GTIN	4055626535371
单件重量 (含包装)	385.2 g
单件重量 (不含包装)	351.5 g
原产地	SE

CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



技术数据

说明

概述

DIN 46228-1, DIN 46228-4

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”

产品属性

产品类型	压接工具
压缩	梯形压接
产品属性	可自调节的压接钳口
	旋转钳口
	握距小
	可解除互锁的压力锁
	适用于TWIN冷压头

压接位置1

最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	10 mm ²
最小AWG	26
最大AWG	8

电气特性

熔断器

DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F，形状A、E、F

连接数据

导线连接

横截面范围，公制	0.14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0.5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
横截面范围AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

尺寸

宽度	65 mm
高度	25 mm
长度	180 mm

材料规格

颜色	彩色
标识材料	钢，配有塑料手柄

CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



EAC

认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 10 - 压线钳

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

不适用, 无电气和电子设备

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn