

Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 100 1560
规格	Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
浩亭电子目录	https://harting.com/09451001560

标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	电缆连接器
规格	RJ45
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
包装内容	连接器插芯

技术参数

导体截面积	0.1 ... 0.32 mm ² 绞线 0.22 ... 0.32 mm ² 实心
导体截面积	AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线 AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径	1.6 mm
传输特性	Cat. 6 E _A 级, 到 500 MHz

技术参数

数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
电缆直径	6.5 ... 9.5 mm

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	37.89 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140058699
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438

商业数据

UNSPSC 24.0

39121522