




Adaptateur pour fibre optique

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Application	
Version	pour fibres optiques M11
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...60
Données mécaniques	
Poids [g]	30,9
Longueur totale [mm]	450; (à câbler)
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Disposition des fibres	⊙⊙
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	1,0
Diamètre extérieur [mm]	2,2
Matières	Adaptateur: ABS; PPE; POM
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces