



### Presentazione

Gamma prodotto	Linergy
Tipo di prodotto o componente	Terminale cavo
Dimensioni estremità cavi	Media
Norme di riferimento	NF C 63-023
Tipo di imballo	Imballaggio distributore
Quantità per confezione	5 set da 100
Sezione cavi	0,75 mm <sup>2</sup>

### Caratteristiche tecniche

Tipo terminazione cavi	Conduttore doppio
Informazioni aggiuntive	Senza supporto etichette
Colore	Blu
Materiale testa	Plastica senza alogeni
Materiale tubo	Rame conforme a ISO 1337
Numero di fili	2
Calibro AWG	AWG 20
Dimensione mascherina	Ø 2,8 x 5 mm
Diametro tubo	2 mm
Lunghezza	15 mm
Lunghezza tubo	8 mm
Peso prodotto	0,13 kg

### Ambiente

Certificazioni prodotto	CCSAus
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...105°C

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0440 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric <a href="#">Dichiarazione di conformità Schneider Electric</a>
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile <a href="#">Profilo ambientale</a>
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------