



Presentazione

Gamma	Odace
Aesthetic name	Styl
Tipo prodotto	Cornice coperchio
Numero di serie	2 serie
Senso di installazione	Horizontal/vertical
Distanza interassiale	71 mm
Tipo interruttore	Double
Tipo di imballo	Flow-pack

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Colore	Grigio (Pantone 3C)
Finitura superficie	Opaco
Trattamento superficiale	Painted
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: struttura decorativa
Altezza	85 mm
Larghezza	156 mm
Profondità	10 mm
Peso netto	0,0213 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	UNE 20315-1-1 NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC
Certificazioni prodotto	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio