

ALPHA

3478POR080x30P62 RAL9011 TFR

EAN 4031582523317

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.
Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	30 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.401 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR080x30P62 RAL9011 TFR

EAN 4031582523317



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

