


## Données techniques

### RNA0-60X78X40ZW

Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague intérieure

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Marque                                                | NTN     |
| Fw - Cote sous rouleaux                               | 60 mm   |
| D - Diamètre Extérieur                                | 78 mm   |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 40 mm   |
| E - Cote sur rouleaux                                 | 68 mm   |
| rs - Rayon mini de Raccordement                       | 1 mm    |
| Trou de graissage sur bague extérieure                | Oui/Yes |
| k - Diamètre trou                                     | 3 mm    |
| Classe de Jeu Radial                                  | CN      |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

# RNA0-60X78X40ZW

Roulement à aiguilles bague massive séparable sans bague  
intérieure

## DEFINITION TECHNIQUE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Classe de précision | P0     |
| Masse               | 0,5 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Cr - Capacité charge dynamique               | 69000000 mN  |
| C0r - Capacité charge statique               | 150000000 mN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 26400 °/s    |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile   | 39000 °/s    |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | 253,15 °K    |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 393,15 °K    |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| db - Diamètre épaulement BI                       | 67,2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE               | 73 mm   |
| Db - Diamètre épaulement BE arbre lisse           | 60,8 mm |
| ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1 mm    |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15