


Docking Frame for 4 modules, float mount



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 016 1701
规格	Docking Frame for 4 modules, float mount
浩亭电子目录	https://harting.com/09140161701

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	对接式框架
附件介绍	浮动安装 用于4个模块 A ... D

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥10,000
关于插拔次数的说明	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529	IP20
浮动公差	±2 mm
锁定范围	±4 mm

材料特性

材料	聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

材料特性

铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	2
净重	20 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021112
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421