


Han hinged frame plus, for 4 modules A-D



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 016 0361
规格	Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
浩亨电子目录	https://harting.com/09140160361

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	高级铰链式框架
附件介绍	用于4个模块 A ... D

版本

尺寸	16 B
----	------

技术参数

导体截面积	1 ... 10 mm² PE (电源端) 0.5 ... 2.5 mm² PE (信号端) 建议使用桶针，导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
剥线长度	8 ... 10 mm
拧紧力矩	0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料	压铸锌 不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	70 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140161962
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421