



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA

UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA
ID du produit	4NWP100173R0001
EAN	7640169262630
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA
Description longue	Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / Prises RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004317
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c4c92015-4bfc-4971-85b7-c47760a1fe7b Switzerland
SCIP simplifié	a9653123-1dcd-4394-927d-7d74b5ccec8 Germany 7ba2fbbc-98ae-4f8a-b2f4-d738f796d2b0 Estonia 580edc03-9c26-4d99-b329-41acf38d2d9d Greece f443f5ef-c5a5-4d1b-8657-8dcebb408a7c Portugal

20e42b59-d201-460d-afaf-122bdb2feb41 Bulgaria
690a2342-4ebe-4b24-9f29-9f1c30be480d Sweden
35f8b6f3-689e-46a0-9de4-68d3424dfe54 France
caed7a7c-d54d-4e1e-9c16-75a2c43c2972 Sweden
373bec92-2fd8-48be-9834-3c71fe4014d4 Poland
7d6f88c2-d2ba-4897-9307-c11e6f8fe96e Germany
8cd648c1-c725-4db3-b240-734991e9fa03 Germany
a859e988-fe9c-4605-9bee-2eeb7b30ee78 France
4903e804-d01f-4e18-b1bd-e42937611761 Netherlands
ad1bafa8-3f8f-46ba-9f6d-a0890c79307f Spain
4b94a620-1d9c-47dd-be8a-9311bd63fea4 Netherlands
95260678-5f19-465f-957b-12d3deb82315 Germany
fbacc13f-cb51-4665-896d-a3a0c3dfb74b Denmark
a1607da1-6b21-493d-8d51-415147d63244 Poland
7344adbb-bbb6-41a2-8b96-3039178d7df2 Norway
5f90a988-9654-4b38-83da-51283b024c93 Finland
2c2f8250-fb44-4a2c-ba08-f50104f7147c Netherlands
4684002b-325a-414d-83c2-0dd974301d89 Germany
5fbd6f99-a1f5-47f3-ac90-2b4f628d501f Croatia
3da30851-29cb-4ca6-8b02-7c2cc16f6460 Czech Republic
a690df28-7ace-43bc-b638-2236677d738a Poland
240cc719-0bd5-4b6a-9820-8b07a4edd4de Netherlands
ed600d36-6e08-46e4-b439-6e543e4f7843 Netherlands

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004445_ML
Instructions et manuels	4NWD004445_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Norvège)	6600715
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	145 mm
Hauteur nette du produit	190 mm
Profondeur/longueur nette du produit	335 mm
Poids net du produit	9.8 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	228 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	287 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	410 mm
Poids brut du colis niveau	12 kg

1	
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262630

Technique

Puissance de sortie apparente	1500 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	2
Nombre de sorties	Connexion C13 6
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	900 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004317

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

