

Armoires Marina

équipements



Exemple de 2 armoires 0 362 85 sur socle réf. 0 362 96, assemblées et équipées



0 347 43



0 362 46

Réf. Equipements

Plaques pleines

Acier galvanisé. Prémarquage au pas de 100 mm
Charge admissible : 200 kg/m²

Pour armoires

	Haut (mm)	Larg. (mm)	Poids net (kg)
0 349 59	1400	800	27
0 349 50	1600	800	30,5
0 344 18	1800	800	34

Plaques Lina 12,5

Acier galvanisé avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
Equerrage automatique :

- Ø6,5 mm pour rivets isolants réf. 0 366 44 (goulotte)
 - Ø3,3 mm pour équipements avec vis réf. 0 347 45
- Se montent à l'aide des montants profilés pour réf. 0 481 40/43
Montage direct pour réf. 0 346 08 (armoire haut. 1400 mm)

	Plaques	Poids net (kg)	Charge admissible (kg/m ²)
0 481 40	800	800	5,9
0 481 43	1000	800	7,6
0 346 08	1400	800	14,6

Plaques perforées Lina 25

Acier zingué. Se montent à l'aide des montants profilés pour réf. 0 474 90/95

Montage direct pour réf. 0 346 09 (armoire haut. 1400 mm)

	Plaques	Poids net (kg)	Charge admissible (kg/m ²)
0 474 90	800	800	3,9
0 474 95	1000	800	5
0 346 09	1400	800	6,7

Portes internes RAL 7035

IP xxB. Acier revêtu polyester texturé

Fermeture double barre

Acceptent les bariollets à clé et autres empreintes (p. 181)

Distance entre porte armoire et porte interne 78 mm

Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée

	Pour armoires Dim.			Dim. portes		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)		Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 363 66	1400	800	1280	675	1200	580
0 363 67	1600	800	1480	675	1400	580
0 363 68	1800	800	1680	675	1600	580

Réf. Accessoires

Vissseries

Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm
Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulettes

Montants profilés

Pour rails Lina 25 ↗ ou ↘, pour plaques Lina 12,5 et Lina 25
Jeu de 2 montants acier galvanisé

Pour armoires Dim.
Haut. (mm) | Long. (mm)
1800 | 1684

Rail Lina 25

Acier galvanisé
Pour armoires larg. 800 mm
↗ Prof. 15 mm

Rail à couper

Long. 2 m
↗ EN 60 715

Jeu de 2 supports pour charges lourdes

Se fixent directement en bas de l'armoire dans le sens de la largeur uniquement
Epaisseur 40/10e
Livrés avec dispositif de fixation
Charge maxi. de 800 kg
Pour armoires largeur 800 mm

Accessoires pour armoire Marina

Anneaux de levage M14
Jeu de 4 anneaux pour charge maxi. de 500 kg/m³

Livré avec obturateurs

Kit d'assemblage et de levage d'armoires :

- 2 équerres de renfort

- visserie

- joint d'étanchéité

- IP de l'armoire conservé

En cas de levage (500 kg/m³), commander séparément un jeu de 4 anneaux réf. 0 362 46



Pochettes à plans, hublots de porte
p. 180