


### Krympeslange med lim 1,2 m lengder

- TA42 - tynnvegget, krympeforhold 4:1



Krympeslange 4:1 med lim

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	Krympe- forhold	Art.nr.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Sort (BK)	4:1	318-45200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

### Krympeslange opp til 4:1 1 m lengder

- MA47 medium tykkvegget med lim
- MU47 medium tykkvegget uten lim

Isolasjon og beskyttelse av kabelskjøter i lavspenningsanlegg, både over og i jorden.

#### Egenskaper og fordeler

- Medium tykkvegget krympeslange for robust installasjon
- Krympeslange for over og under bakken
- Beskytter kabel skjøter og koblinger i lavspennings området
- Med lim på innsiden
- Beskytter mot fuktighet og annen påkjenning etter krymping



Medium tykkvegget krympeslange med eller uten lim.

**Kuttete lengder kan leveres  
på forespørsel. Kontakt oss!**

<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
<b>Krympeforhold</b>	opp til 4:1
<b>Driftstemperatur</b>	-55°C til +110°C
<b>Min. krympetemperatur</b>	+120°C
<b>Smeltepunkt lim</b>	+85°C
<b>Lengdeendring etter krymping</b>	-10% max.
<b>Dielektrisk styrke</b>	20 kV/mm
<b>Brennbarhetsklasse</b>	Ikke flammehemmende
<b>Beskyttelsesklasse</b>	A (VDE 0530)





## Krympeslange opp til 4:1 1 m lengder

- MA47 medium tykkvegget med lim



Krympeslange 4:1 med lim

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	-	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	-	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	-	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	18 086 73	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	18 086 74	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	18 086 75	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 086 76	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 086 77	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 086 78	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 086 79	323-21400

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

- MU47 medium tykkvegget uten lim



Krympeslange 4:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Sort (BK)	18 089 00	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Sort (BK)	18 089 01	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	-	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Sort (BK)	18 089 03	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Sort (BK)	18 089 04	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Sort (BK)	18 089 05	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 089 06	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 089 07	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	-	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Sort (BK)	18 089 09	323-11400

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.