

**CT45 - Gant CT anti coupures D Mousse****Nitrile D18****Collection:** Portwest CT SERIES™**Gamme:** Protection des mains**Matériaux:** DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne**Trempage:****Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12**Emballage extérieur:** 216**information produit**

Le gant premium CT45 résistant aux coupures niveau D offre une protection exceptionnelle contre les coupures sans l'utilisation de fibres de verre ou d'acier. Recouvert de mousse Nitrile, le CT45 offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. La doublure sans couture 100% respirante offre un confort exceptionnel pour le porteur.

**Portwest CT SERIES™**

Présentation de la collection Portwest CT300 de gants résistants aux coupures. Des techniques de production à la pointe de la technologie garantissent que ces gants ne contiennent pas de fibres de verre ou d'acier, tout en offrant une excellente résistance aux coupures.

**Protection des mains**

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

**Normes**

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X42D)

EN 407 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)

**Caractéristiques**

- Résistance à la coupe niveau D
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Amélioration des performances
- Doublure respirante sans couture
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### CT45 - Gant CT anti coupures D Mousse Nitrile D18

**Code Douanier: 6116102091**

#### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
N° de certificat: 2777/13848-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
N° de certificat: AB0321/24289-01/E00-00

#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
CT45G8RXS	Gris/Noir	44.0	28.0	42.0	0.0400	0.0517	5036108321735	25036108810462
CT45G8RS	Gris/Noir	44.0	28.0	42.0	0.0480	0.0517	5036108321711	25036108810493
CT45G8RM	Gris/Noir	44.0	28.0	42.0	0.0600	0.0517	5036108321704	25036108810486
CT45G8RL	Gris/Noir	44.0	28.0	42.0	0.0600	0.0517	5036108321698	25036108810479
CT45G8RXL	Gris/Noir	44.0	28.0	42.0	0.0620	0.0517	5036108321728	25036108810509
CT45G8RXXL	Gris/Noir	44.0	28.0	42.0	0.0620	0.0517	5036108321742	25036108810516