

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Product ID: ST93007U2C



Deze 7-poorts USB 3.0 hub werkt als een traditionele datahub voor uw computer en als een 2-poorts laadstation voor uw mobiele apparaten. Nu kunt u eenvoudig zeven USB 3.0 poorten en twee 2,4 A USB-snellaadpoorten aan uw MacBook, laptop of desktop toevoegen. Het is de perfecte aanvulling op uw (thuis)kantoor of hot-desk omgeving.

Laad uw Android™, iPad en iPhone snel op

Met de twee 2,4 A speciale laadpoorten (DCP) kunt u uw smartphones, tablets en andere USB-gevoede apparaten snel opladen. De laadpoorten bevinden zich bovenop de hub voor snelle en gemakkelijke toegang.

De laad- en datapoorten werken tegelijkertijd, zodat u uw mobiele apparaten comfortabel snel kunt opladen, terwijl u uw andere USB 3.0 apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien laadt de hub apparaten op zelfs als uw computer is losgekoppeld, in de slaapmodus staat of is uitgeschakeld.

Breid de connectiviteit van uw computer uit

Vergroot uw productiviteit door toevoeging van zeven USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) poorten aan uw werkstation. Met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps is de hub perfect voor de aansluiting van hoge-bandbreedte apparaten zoals externe harde schijven, printers, scanners, webcams met hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik

Deze USB 3.0 hub is de ideale accessoire voor uw laptop of desktop. Door het compacte design neemt hij weinig ruimte op uw bureau in beslag, en er is nog voldoende ruimte over tussen elke USB-poort, waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen. Bovendien kunt u de hub in slechts enkele seconden installeren zonder dat stuurprogramma's nodig zijn.

De ST93007U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gebruik de hub als een 2-poorts laadstation of als een datahub in uw (thuis)kantoor of in hot-desk omgevingen
- Laad uw mobiele apparaten snel op én breid de connectiviteit van uw computer uit
- Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Features

- Laad uw smartphones en tablets snel op, met twee 2,4 A USB-snellaadpoorten
- Sluit meerdere USB-apparaten aan op uw laptop of desktop door zeven USB 3.0 poorten toe te voegen
- Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
- Gestroomlijnd en compact design
- Gebruik de hubpoorten en snellaadpoorten tegelijkertijd
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
- SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
- Geïntegreerde aan/uit-knop
- Plug-and-play en hot-swappable
- LED-indicator voor poort status
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x apparaten

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	7
	Snellaadpoort(en)	Ja
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort Voor het functioneren van de hub, moet de meegeleverde voedingsadapter op de hub aangesloten zijn
Indicatoren	LED-indicatoren	7 - Poort status (blauw) 2 - Status laadpoort (blauw)
	Voeding	Inclusief voedingsadapter
Ingangsspanning		100 ~ 240 AC
Ingangsstroom		1.0 A
Polariteit pin midden		Positief
Stekkertype		M
Uitgangsspanning		12 DC
Uitgangsstroom		4 A
Vermogensopname		48
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [60 mm]
	Gewicht product	4.7 oz [134 g]
	Hoogte product	1 in [25 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.9 in [200 mm]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	30.7 oz [870 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 7-poorts USB 3.0 hub + 2,4 A speciale laadpoorten
		1 - USB 3.0 hostkabel
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.