

Tube plat en polyuréthane souple, multi-tubes, multicolores - TUS TUS1208BU-20

Fiche technique

General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C
- 8 variations de couleurs.

Spécifications standards

Couleur	BU (Bleu)
Longueur du rouleau	Rouleau de 20 m
Taille	1208 (Diam. ext. Ø12 diam. int. Ø8)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	20 °C
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel)
Matière de tube compatible	Polyuréthane

Information supplémentaire

Catalogue

[T_FR.pdf](#)