




Répartiteur

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

15...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)

Classe de protection

III

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

2

Courant de sortie total

[A]

2

Sorties



Technologie

PNP



Répartiteur

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68; (1 m / 7 jours)
Données mécaniques		
Poids	[g]	150,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	151,5 x 30 x 28,8
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		10
Type connecteur		M8
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	10 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option		Bouchon: M8, E73005
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		
		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		
		

Répartiteur

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Raccordement

