



Tools voor Helawrap kabelbeschermingslang

- HAT-tools

Hoofdkenmerken

- snel en moeiteloos bundelen
- glijdt gemakkelijk door de beschermingslang
- bekabeling kan eenvoudig in de tool geplaatst worden



HAT-tools zijn voor iedere diameter Helawrap-slang verkrijgbaar.

TYPE	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HAT8	blauw (BU)	10 st.	161-60001
HAT16	blauw (BU)	10 st.	161-60002
HAT20	blauw (BU)	10 st.	161-60003
HAT25	blauw (BU)	10 st.	161-60004
HAT30	blauw (BU)	10 st.	161-60005

Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.


Polyethyleen spiraalslang

- SBPE

SBPE-spiraalslang wordt gebruikt in de kabelconfectie, paneelbouw en machinebouw. De 30 meter-verpakking geschikt voor OEM-gebruik; voor kleinere behoeften is SBPE leverbaar in 5 meter lengten (Ø 4 en 9).

Hoofdkenmerken

- voor het geleiden en beschermen van bekabeling en leidingwerk
- kan achteraf worden gemonteerd
- aftakken op iedere willekeurige plek, in iedere richting
- breed assortiment afmetingen en kleuren



Spiraalslang SBPE.

MATERIAAL	Polyethyleen
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +90 °C, met tussenpozen +120 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



Spiraalslang vervaardigd uit vlamvertragend polyethyleen kunt u vinden in de catalogus Engineered Solutions.



SBPE spiraalslang is ook leverbaar in 5 meter lengten.