



Pushing Performance
Since 1945

Han 10EMC/B-HSE-M20 (HT)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 62 810 1520
规格	Han 10EMC/B-HSE-M20 (HT)
浩亭电子目录	https://harting.com/19628101520

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® EMC/B Han® High Temp
上壳/底座类型	上壳
型	低结构

版本

尺寸	10 B
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	双锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP66
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 12



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	未涂装
颜色 (上壳/底座)	未上漆
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	CE DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	140 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140132863
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466