



主要信息

产品系列	Easy9
产品名称	EA9A67 MCB
产品短名	EA9A67
产品类型	小型断路器
产品应用	配电保护
额定电流 [In]	40 A 在...上 30 °C
极数	1P + N
脱扣曲线	C

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
电网类型	AC
电网频率	50 Hz
保护极数量	1
中性线位置	左侧
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	6 kA Icn 在...上 230 V AC 50 Hz
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % - 230 V AC 50 Hz
隔离功能	适用
控制类型	手柄
触点位置指示	有
本地信号指示	开/关指示
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
颜色	手柄: 橙色 (RAL 2003) 灯体: 银白 (Pantone 7541C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035)
接线能力	隧道式接线端子 - <= 35 mm ²
紧固扭矩	3.5 N.m 上接线或下接线
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	81 mm

环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CCC
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

本文档中所含信息包含其他产品的商标、名称、规格、性能、用途、应用、限制、警告、安全、环境、健康、安全、法规、标准、认证、测试、评估和测试。

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	3.7 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	238.2 g

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
Sustainable packaging	Yes
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------