

Statut commercial: Arrêt de fabrication

Zelio relay range



Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Fonction produit	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM (2 "OF") Relais enfichable RXM (4 "OF")
Nom abrégé de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	7 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Couple de serrage	<= 0.8 N.m (M3 vis)
Mode de fixation	Avec vis panneau Clip-on rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE
Largeur	29 mm
Poids	0.053 kg
Code de comptabilité	RXZ

Environnement

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, souple câble avec embout 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² / AWG 24...AWG 14 Borniers à vis-étrier, souple câble avec embout 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ² Borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² / AWG 24...AWG 14 Borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm ² / AWG 24 à AWG 16
Normes	IEC 61984
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Dimensions

mm
in.

