

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK - 电缆密封



1415112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415112>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: PA，应用: Ex，电缆外径 23 mm ... 35 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M50 x 1.5，颜色: 深黑，带扁平密封

产品描述

电缆接头，带平垫片

优势

- 灼热丝测试：750°C
- 防风雨密封材料
- 无卤素

商业数据

订货号	1415112
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DDX
产品关键代码	AF7DDX
目录页面	页码650 (C-3-2019)
GTIN	4055626037745
单件重量（含包装）	145 g
单件重量（不含包装）	145 g
原产地	DE

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK - 电缆密封



1415112
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415112>

技术数据

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	Ex
导线数	1
制造厂家	WISKA
制造商分配	ESKE/1-L-e 50
屏蔽	无

Ex数据

可使用的电缆类型	用于非铠装电缆
适用于EX应用	是

尺寸

尺寸图	
长度	76 mm
连接螺纹长度	18 mm
孔径	50.1 mm ... 50.3 mm
接合螺母扳手规格	55 mm
扳手规格，支架	55 mm
六边形角度尺寸	61 mm
连接侧螺纹类型	M50 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	13 Nm (支持) 12 Nm (接线螺母)
------	----------------------------

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 螺钉连接	PA (螺钉连接，无卤素)
密封材料 电缆密封件	EPDM
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	750
螺钉连接材料	PA

电缆/电线

电缆外径	23 mm ... 35 mm
------	-----------------

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK - 电缆密封



1415112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415112>

无卤素	是
-----	---

环境和真实条件


环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (5 bar / 0.5 h)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 75 °C (静态)

认证

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

图纸



尺寸图

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK - 电缆密封



1415112

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415112>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415112>



EAC Ex
认证ID: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEX
认证ID: IECEX PTB 13.0034X



ATEX
认证ID: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX
认证ID: TAE00002SV

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140802

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn