

WP-EC TPE HF 34,5 BK - 从软管转到电缆的转移套筒



3240979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240979>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

从软管转到电缆的转移套筒，标识材料: TPE，颜色: 黑色，阻燃等级符合UL 94: HB



商业数据

订货号	3240979
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码585 (C-3-2019)
GTIN	4046356710978
单件重量(含包装)	9.232 g
单件重量(不含包装)	9.232 g
原产地	DE

WP-EC TPE HF 34,5 BK - 从软管转到电缆的转移套筒

3240979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240979>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
------	-----

尺寸

长度	44.2 mm
直径	34.5 mm

材料规格

标识材料	TPE
阻燃等级，符合UL 94	HB
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
短期温度	150 °C

WP-EC TPE HF 34,5 BK - 从软管转到电缆的转移套筒

3240979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240979>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430316
ECLASS-12.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-EC TPE HF 34,5 BK - 从软管转到电缆的转移套筒

3240979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240979>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn